



## Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: A1020



### Beställningsdata

Ordernummer	547100 A1020
GTIN	4007220937235
Artikelklass	55F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylinder

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Huvud-Ø	10 mm
förkortning tandning	STEEL
Formbeskrivning	Cylinder
Form	A1020
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil