

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 250 ml, tillverkarens beteckning: 243**

Beställningsdata

Ordernummer	083303 243
GTIN	4058093009147
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Medelstarkt, fungerar som skruvsäkring och tätar samtidigt.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	26 Nm
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken

för gängstorlek M upp till	M36
tillverkarens beteckning	LOCTITE 243
Form	flytande
temperaturområde	-55 - 180 °C
Kemisk bas	Dimetakrylatester
Egenskap	tixotrop
Egenskap	tätande
Egenskap	förhindrar hopskärning
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
Färg	blå
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Flampunkt	93 °C
Påfyllningsvolym	250 ml
lämpligt för material	metall
fullhärdat efter	2 h
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	1300 - 3000 mPas
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,15 g/cm ³
Produktnamnsattribut	250 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

