



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: G1225



Beställningsdata

Ordernummer	547100 G1225
GTIN	4007220937082
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Spetsbåge

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L₁: 25 mm

totallängd: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	25 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	G1225
Formbeskrivning	Spetsbåge
totallängd	70 mm
Huvud-Ø	12 mm
förkortning tandning	STEEL
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil