

**Garant****SC.T 120408, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Artikelklass	21G

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Sort	HU7310
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	SCGT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning