

Garant**Softcut® fasningsfräs med borrhål, vändskär AO..****Beställningsdata**

Ordernummer	215403 45
GTIN	4069515038195
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215431 – 215487. Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AO.T1104
Skruvsats för vändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Minsta Ø D	17 mm
möjlig fasbredd l	28,2 mm
möjlig fasbredd b	19,9 mm

Vinkel γ	45 grad
totallängd L_{tot}	55 mm
Största $\varnothing D_1$	56 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Antal vändskärsplattor	9
möjlig fasbredd h	20,2 mm
Tandmatning vid h_{max}	0,14 mm
Skaftform	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 215403 45