



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: C1020



Beställningsdata

Ordernummer	547100 C1020
GTIN	4007220937174
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L₁: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	C1020
Huvud-Ø	10 mm
totallängd	60 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Huvudängd L ₁	20 mm
förkortning tandning	STEEL
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil