

Garant**Softcut® hörnfräsar och weldon-skaft, vändskär AO..****Beställningsdata**

Ordernummer	215413 20/2
GTIN	4069515039017
Artikelklass	21O

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	2
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
största skärdjup $a_{p \text{ max}}$	30 mm
Skrivsats för vändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Antal vändskärspaltor	6
Serie	Softcut®
Utkragningslängd L_1	45 mm

Datablad

Skär-Ø D_c	20 mm
Passande vändskär	AO.T1104
totallängd L_{tot}	95 mm
Skaftform	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs