

Garant**Fräs-vändskär AOET110404 FR, för Softcut®-fräsar, PKD****Beställningsdata**

Ordernummer	215428 ALU
GTIN	4069515039154
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

PKD-frässkär med en skäregg.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

$a_{p\max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,1 mm
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	AOET110404 FR
Sort	PKD
Skärmaterial	PKD
Beläggning	belagd

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1000 m/min	N
torrt	lämplig		