

Garant**Fräs-vändskär AOET110408 FR, för Softcut®-fräsar, HU7810-1****Beställningsdata**

Ordernummer	215424 ALU
GTIN	4069515039130
Artikelklass	2A1

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	AOET110408 FR
Sort	HU7810-1
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	850 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	750 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	600 m/min	N
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		