

Garant**Fräs-vändskär AOMT110408 ER, för Softcut®-fräsar, HB7520-1****Beställningsdata**

Ordernummer	215438 ST900
GTIN	4069515039208
Artikelklass	2A1

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,15 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST900
ISO-kod vändskär	AOMT110408 ER
Sort	HB7520-1
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		