



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: C1225



Beställningsdata

Ordernummer	547100 C1225
GTIN	4007220936696
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylindrisk (WRC)

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L₁: 25 mm

totallängd: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Huvud-Ø	12 mm
Form	C1225
förkortning tandning	STEEL
Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Huvudängd L ₁	25 mm
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil