

Garant**Fräs-vändskär AOMT110404 SR, för Softcut®-fräsar, HB7510-1****Beställningsdata**

Ordernummer	215444 ST1400
GTIN	4069515039222
Artikelklass	2A1

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,18 mm
Hörnradie	0,4 mm
Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	AOMT110404 SR
Sort	HB7510-1
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		