

**Garant****Fräs-vändskär AOMT110408 ER, för Softcut®-fräsar, HB7930-1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215472 TI     |
| GTIN         | 4069515039321 |
| Artikelklass | 2A1           |

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Hörnradie              | 0,8 mm                |
| Typ                    | Ti                    |
| Matning $f_z$ per tand | 0,12 mm               |
| ISO-kod vändskär       | AOMT110408 ER         |
| Sort                   | HB7930-1              |
| Skärmaterial           | VHM                   |
| Produktslag            | Vändskär för fräsning |

**Användardata**

## Datablad

|                            | Lämplighet        | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 40 m/min       | S       |
| vått maximal               | begränsat lämplig |                |         |
| torrt                      | lämplig           |                |         |