

Garant**SC.T 09T304, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HU7310
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	SCGT 09T304
Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning