

Garant**SC.T 120404, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120404 HU7310 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HU7310
spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,1 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Sort	HU7310

Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	SCGT 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning