

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 09T308 HB7020 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7020

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning