

**Garant****SC.T 120404, Sort: HB7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120404 HB7310 Hörnradie: 0,4 mm  
Sort: HB7310  
spån-brytare: AM  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	AM
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Sort	HB7310

Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCGT 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning