

Garant
Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260922 16/11 |
| GTIN | 4045197653444 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| Passande vändskär | TC.. 1102.. |
| Mittförskjutning L ₃ | 11 mm |
| Skruvsats förvändskär | 269028 7 |
| ISO-kod hållare | AH16Q STFCL/L11 |
| Huvudängd L ₁ | 25 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 18 mm |
| totallängd L | 180 mm |
| Spännhöjd L ₂ | 15 mm |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D |
| Skärmaterial | HSS |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500