

Garant**Cargo Scooter, Typ: CS****Beställningsdata**

Ordernummer	915650 CS
GTIN	4069515040761
Artikelklass	9GZ

Beskrivning**Utförande:**

Stabil sparkcykel för snabb och säker intern transport av verktyg och material. Tippsäker tack vare 3 hjul, Ø 200 mm, med omönstrad TPU-beläggning på löpytan, lägsta möjliga rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Fotplatta med halkfri yta för en säker fotposition. Med fotbroms och ringklocka. Ratten kan fixeras med bygellås. Handtag med 2K-Haptoprene för högsta komfort – även med våta eller oljiga händer. Praktisk lastplattform med bambuskiva och avtagbar säkerhetsbygel. Med tvåsidig perforerad panel, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Med en låda under lastytan.

Specialtillbehör:

Lådpåbyggnad nr 915660; L-BOXX® fäste nr 915663; bygellås nr 085880 storlek 30.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

OBS!:

Cargo Scooter endast för intern transport. Får inte användas i vägtrafik. **Använd endast på plana golv i industrimiljöer.**

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Datablad

vikt	47 kg
Bredd	700 mm
Lastytans lastkapacitet	50 kg
höjd	988 mm
Ø hjul	200 mm
Längd	1510 mm
Broms	ja
lyftförmåga	200 kg
lastplanens längd	592 mm
lastplanens bredd	697 mm
Material täckplatta	Bambu
Material hjul	Spårfri TPU-löpyta
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Sparkcykel