

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 250 ml, tillverkarens beteckning: 270**

Beställningsdata

Ordernummer	083303 270
GTIN	4058093009154
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).

Höghållfast, för permanenta skruvförbindningar, flytande.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	33 Nm
tillverkarens beteckning	LOCTITE 270

Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Farlighetsmärkning	GHS09 miljöfarlig
för gängstorlek M upp till	M20
Påfyllningsvolym	250 ml
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
Form	flytande
Flampunkt	110 °C
Färg	grön
temperaturområde	-55 - 180 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
Egenskap	förhindrar hopskärning
Största spaltmått	0,1 mm
lämpligt för material	metall
lagringstemperatur	8 - 21 °C
fullhärdad efter	3 h
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	400 - 600 mPas
Demontering	kraftig
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	250 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

