

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	E10K STFRCR/L11
Passande vändskär	TC.. 1102..
Huvudängd L_1	16 mm
Mittförskjutning L_3	6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9,6 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500