

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Artikelklass	25U

**Beskrivning****Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

ISO-kod hållare: A10L STLCR/L11

Inställningsvinkel  $\kappa$ : 95 grad

Passande vändskär: TC.. 1102..

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 12 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 6,2 mm

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	6,2 mm
Vändskärsskruv	269022 4
ISO-kod hållare	A10L STLCR/L11
totallängd L	140 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	10 mm

Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 4	269022 4
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8