

**Fiberrondell XF 870 (CER), Ø 115 mm, Kornstorlek: 24****Beställningsdata**

Ordernummer	566460 24
GTIN	4018875370483
Artikelklass	56V

**Beskrivning****Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22 mm och korsspår.

**VSM XF 870** fiberskiva med **mycket hög och ytterst aggressiv slipkapacitet**, utomordentlig användningstid. Sval slipning. Mycket lämplig för alla stålqualiteter, högvarmhållfasta nickellegeringar och CrNi-stål.

Kornstyp: **Keramikkorn med kylande slipaktiv beläggning (TOP SIZE)**.

**Användningsdata:**

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	24
skiv-Ø	115 mm
Serie	XF870
Slipmedel	Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE)

Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Fiberskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

ISO-stödrondellflexibel/slät Utvändig Ø 108 mm	566650 108
Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 115 mm	566672 115

ISO-stödrondellmedelhård/räfflad Utvändig Ø 108 mm

566670 108