



Slipstift hårdhet J grov, AW-CER, Typ: SP0816



Beställningsdata

Ordernummer	551790 SP0816
GTIN	4007220898796
Artikelklass	55E

Beskrivning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

Slipstift med **blandkorn (AW-CER)** i **hårdhet J**. Mjukt bunden kombination av **vit ädelkorund** och **keramisk, mikrokristallin sinterkorund** med hög självskärpande effekt för konstant hög avverknings effekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).

grovt, korn 46.

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som **titanmaterial, nickel-** och **koboltbaslegeringar** samt **härdat stål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	8 mm
Kornstorlek	60
finhetsgrad	grov
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	16 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	AW-CER
Produktslag	Slipstift