

**Garant****TC.T 110202, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

Ordernummer	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TCGT 110202
Antal byten/skär	3
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning