

**Garant****TC.T 16T304, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning