

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 12 mm, Gänga M × L:
M6X110****Beställningsdata**

Ordernummer	301361 M6X110
GTIN	4045197871688
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	6,5 mm
totallängd L _{tot}	110 mm
Effektiv längd L ₁	60 mm
gängaM	M6
Utvändig-Ø D	9,8 mm
Skaft-Ø d	12 mm
fäste	Ø d = 12 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

