

**Weldonhållare form AD, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300050 12
GTIN	4045197674326
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12