

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning