


Garant**CC.T 060204, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning