

Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradi	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning