

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning