

**Garant****CCMT 120408, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CCMT 120408 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SS  
Tolerans: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning