

**Garant****CNMG 160616, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 160616 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	1,5 - 8 mm
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	HB7035-1
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning