

**Garant**
**CNMG 190616, Sort: HB7035-1**


## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 250341 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197874009   |
| Artikelklass | 21G             |

## Beskrivning

CNMG 190616 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
 spån-brytare: SG  
 Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Skärförhållande                       | krävande intermittent |
| Primäranvändning                      | P                     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 90 - 260 m/min        |
| Sort                                  | HB7035-1              |
| Matning $f$                           | 0,25 - 0,6 mm/v       |
| spån-brytare                          | SG                    |
| Skärdjup $a_p$                        | 1,5 - 8 mm            |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Hörnradie                   | 1,6 mm                 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning       |
| Skärmaterial                | VHM                    |
| ISO-kod vändskär            | CNMG 190616            |
| Antal byten/skär            | 4                      |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning |