

Garant**CNMM 160612, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 160612 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 10 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SR
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Hörnradie	1,2 mm

Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning