

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260356 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874139 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

DCMT 11T302 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Skärdjup a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Primäranvändning | P |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 350 m/min |
| spån-brytare | SS |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Matning f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Sort | HB7035-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |