

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning