

Garant**KNUX 160405R, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Sort	HB7035-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,5 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
spån brytare	2,2 mm
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning

