

**Garant****KNUX 160410R, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	1 mm
Sort	HB7035-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	2,2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
spån-brytare	SM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning

