

Garant**KNUX 160410L, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	1 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spånbrytare	2,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning

