

Garant**SCMT 09T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB7035-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning