

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 25 mm

ISO-kod hållare: A25S SVUBR/L16

Skaft / storlek: 25 mm

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: VB.. 1604..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 34 mm

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	269014 1
Mittförskjutning L_3	20,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	34 mm
Skaft / storlek	25 mm
Underläggsplatta	269006 1
ISO-kod hållare	A25S SVUBR/L16
Vändskärsstorlek	16 mm
Utkragningsslängd L_1	100 mm
Vändskärsskruv	269022 7

totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta	269055
Skruv för under-läggs-platta	269203
Spännskruv	269411
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 7	269022 7
Underläggsplatta Typ 1	269006 1
Skruv för underläggsplatta Typ 1	269014 1