

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261120 32/16
GTIN	4960664585618
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 32 mm

ISO-kod hållare: A32S SVUBR/L16

Skaft / storlek: 32 mm

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: VB.. 1604..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 40 mm

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269006 1
Mittförskjutning L_3	28 mm
Vändskärsskruv	269022 7
Utkragningslängd L_1	130 mm
Skruv för underläggs-platta	269014 1
Passande vändskär	VB.. 1604..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	A32S SVUBR/L16
Skaft / storlek	32 mm

totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	32 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta	269055
Spännskruv	269411
Skruv för underläggs-platta	269203
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 1	269014 1
Spännskruv Typ 7	269022 7
Underläggsplatta Typ 1	269006 1