

**Garant****Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 25/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273831 25/6
GTIN	4045197531360
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid  $t_{\text{max}}$  (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd $L_4$	26,5 mm
Huvudängd $L_1$	40,5 mm
Spårbredd w	6 mm
Stickdjup $t_{\text{max}}$	30 mm
Skruvar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
totallängd L	112 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	25 mm
Användning	Vänster

Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Kläm-skruv Typ 7	279815 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600