

Garant**SNMG 150608, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150608 HB7035-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
spån-brytare	SM

Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150608
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning