

**Garant****SNMG 150616, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 150616 HB7035-1 Hörnradie: 1,6 mm  
Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
spån-brytare	SG
Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning