

**VBMT 110304, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning