

**Garant****TC.T 16T304, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning