

**VBMT 110308, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 110308 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	HQ
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning